

**VCMT 160404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 160404 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Minőség	HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	PF
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz