

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fűvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 1616H11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L₄: 22 mm

Fejhossz L₁: 33 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 269007 1

Műszaki leírás

Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 8
Fejhossz L ₁	33 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 1616H11
Szárméret	16 mm

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L ₄	22 mm
Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	11 mm
Csavar alátétlapkához	259027 3
Alátétlapka	269007 1
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 1	269007 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka	269070
Csavar alátétlapkához Típus 3	259027 3
Csavar alátétlapkához	259613