

**VCMT 110304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Árucikk kategória	22D

Műszaki leírás

Minőség	HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	P

Szerszámanyag	HM
Sarokrídusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz