

**VCMT 160408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 160408 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT130
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min

Bevonat	TiCN
Sarokrídus	0,8 mm
Szersámányag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Előtólás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz