


Garant**Raszteres vákuumasztal Venturi rendszer, Típus: VR1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Árucikk kategória	31E

Leírás**Kivitel:**

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 – 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság $\pm 0,5$ mm. 2 ZeroClamp furat, 12M10, alpméret 200 mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész. Gyorsan és egyszerűen átalakítható **vákuumszivattyús üzemre**.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú **nélkül**.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi fúvóka (1x).

Tömítőzsinór $\varnothing 4$ mm (10 m). Tömlőcsonk (1x), csatlakozó LW 12 (1x), szorítóköröm (2x).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.

Műszaki leírás

Hossz	300 mm
Magasság	32,5 mm
Szélesség	200 mm

Osztás	12,5 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Vákuumos befogólap