


Garant**Raszteres vákuumasztal Venturi rendszer, Típus: VRV0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Árucikk kategória	31E

Leírás**Kivitel:**

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 – 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság $\pm 0,5$ mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú **nélkül**. **Gépsatukon** való használathoz. Mindenekelőtt vékony alkatrészek foghatóak be csekély ráfordítással.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi fúvóka (1x).

Tömítőzsinór $\varnothing 4$ mm (10 m).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.

Műszaki leírás

Hossz	200 mm
Osztás	12,5 mm
Szélesség	125 mm
Magasság	21 mm

Termék fajtája

Vákuumos befogólap