

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 1616H11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L₄: 22 mm

Fejhossz L₁: 33 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 269007 1

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	259027 3
Kés ISO kódja	DDJNR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269007 1

Szárméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	22 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 8
Fejhossz L ₁	33 mm
Lapkaméret	11 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 3	259027 3
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka	269070
Alátétlapka Típus 1	269007 1
Csavar alátétlapkához	259613