

**Garant****eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2525M08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259033 6

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	DWLNR/L 2525M08
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Alátétlapka	259033 6
Szárméret	25 mm

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Csavar alátétlapkához	259027 4
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 10
Lapkaméret	8 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500