

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SDJCR/L 1616H11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Működő szélesség L₄: 20 mm

Fejhossz L₁: 29 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1616H11
Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm

Váltólapka csavar készlet	269023 3
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fejhossz L ₁	29 mm
Csavar alátétlapkához	269013 1
Alátétlapka	269007 1
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka	269070
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka csavar	269205
Alátétlapka Típus 1	269007 1
Szorítócsavar	269433
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 3	269023 3
Csavar alátétlapkához Típus 1	269015 1