


Garant**Barázdált vákuumasztal Venturi rendszer, Típus: VS1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Árucikk kategória	31E

Leírás**Kivitel:**

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 – 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság $\pm 0,5$ mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész. Gyorsan és egyszerűen átalakítható **vákuumszivattyús üzemre.**

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú **nélkül.**

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi fúvóka (1x).

Gumi adapterlap (1x). Tömlőcsonk (1x), csatlakozó LW 12 (1x), szorítóköröm (2x).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.

Műszaki leírás

Hossz	300 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	32,5 mm

Termék fajtája

Vákuumos befogólap