

**Befogó mechanikus szorítópatronhoz, Külső Ø D: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370125 120
GTIN	4059245292523
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

- Szorítópatronok befogásához belső-, valamint külső befogáshoz.
- A szorítópatronok pozícionálása a befogóra és elfordulás elleni biztosítása 2 hengeres csappal történik.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, nikkelezett

Műszaki leírás

Magasság H	45 mm
Kulcsnyílás SW	10 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

Tartozék

Szorítópatron - mechanikusKülső szorítás Külső Ø D 120 mm	370126 120
---	------------