



## Rozsdamentes acél mérőszalag kerület és Ø méréshez Szalagszélesség 35 mm, Max. méréstartomány terjedelem: 2200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465684 2200
GTIN	2050002041240
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

**CJU** acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és Ø osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. **Nóniusz leolvasása 0,1 mm.** Hibahatárok a DIN 866 szerint.

**V2A kivitel** rozsdamentes rugóacélból.

#### Előny:

Egyszerűen kezelhető és központosítható a széles felfekvő felületnek köszönhetően. Nagyon stabil. Gyors és biztonságos mérés.

#### Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Szalagvastagság	0,2 mm
Leolvasás	0,1 mm
Szalagszélesség	35 mm
Méréstartomány Ø	300 - 700 mm
Kerületi méréstartomány	940 - 2200 mm
Kalibrálás	G2

Termék fajtája

Mérőszalag

**Szolgáltatások**

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 3000 mm

026280 3000