

**Garant****Mágneses teheremelő LM1, Max. terhelés (sík): 1000kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	382020 1000
GTIN	4062406257798
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
- A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
- Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

**Előny:**

- Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

**Figyelem:**

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! **A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be!** A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letéppő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.

**Műszaki leírás**

Méret B	320 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	40 mm
Méret E	140 mm
Méret A	285 mm
Méret C	140 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	40 mm
Súly	33 kg
Maximális Ø, íves	750 mm
Maximális sík terhelés	1000 kg
Maximális hossz, sík	3000 mm
Maximális íves terhelés	500 kg
Méret F	346 mm
Méret G	34 mm
Méret D	109 mm
Maximális szélesség, sík	1500 mm
Termék fajtája	Mágneses teheremelő