

Garant**Mágneses teheremelő LM1, Max. terhelés (sík): 300kg****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 382020 300 |
| GTIN | 4062406257774 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

- Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
- A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
- Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

Előny:

- Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

Opcionális tartozék:

Pólussaru pár, 382025 sz.

Figyelem:

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! **A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be!** A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letéző erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Minimális anyag falvastagság, sík | 25 mm |
| Méret D | 87 mm |
| Maximális sík terhelés | 300 kg |
| Méret C | 98 mm |
| Méret G | 21 mm |
| Méret F | 231 mm |
| Súly | 9,5 kg |
| Maximális hossz, sík | 2000 mm |
| Méret E | 95 mm |
| Maximális Ø, íves | 300 mm |
| Méret B | 191 mm |
| Méret A | 161 mm |
| Minimális anyag falvastagság, íves | 20 mm |
| Maximális íves terhelés | 150 kg |
| Maximális szélesség, sík | 1000 mm |
| Termék fajtája | Mágneses teheremelő |

Tartozék

| | |
|-------------------------|------------|
| Pólussaru pár Típus 300 | 382025 300 |
|-------------------------|------------|