

Furatkefe NOVOFLEX-B SiC180-as szemcse, Típus: 24



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 574495 24 |
| GTIN | 4013349528353 |
| Árucikk kategória | 57L |

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

Felhasználás:

Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám $350 - 700 \text{ min}^{-1}$, 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Kefe $\varnothing D_1$ | 27 mm |
| Munkahossz L_3 | 70 mm |
| Furat \varnothing -höz | 22,1 - 24 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 5,1 mm |
| Sorozat | NOVOFLEX-B |
| Bevonat anyaga | Szilícium-karbid |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC |
| Szemcsézet | 180 |
| Ajánlott fordulatszám | $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ |
| Termék fajtája | Hengeres kefék |

Tartozék

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 5 l

084205 5