

Garant**Mágneses teheremelő LM1, Max. terhelés (sík): 600kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	382020 600
GTIN	4062406257781
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
- A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
- Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

Előny:

- Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
- A tanúsított letéppőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

Opcionális tartozék:

Pólussaru pár, 382025 sz.

Figyelem:

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! **A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be!** A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letépő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.

Műszaki leírás

Minimális anyag falvastagság, íves	25 mm
Méret B	276 mm
Méret D	87 mm
Maximális Ø, íves	300 mm
Méret G	21 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	30 mm
Méret C	98 mm
Súly	15 kg
Maximális sík terhelés	600 kg
Méret A	246 mm
Méret F	231 mm
Maximális íves terhelés	300 kg
Maximális hossz, sík	2250 mm
Méret E	95 mm
Maximális szélesség, sík	1500 mm
Termék fajtája	Mágneses teheremelő

Tartozék

Pólussaru pár Típus 600	382025 600
-------------------------	------------