

Garant**Pólussaru pár, Típus: 300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	382025 300
GTIN	4062406257804
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

1. opció

Munkadarab Ø: 40 – 300 mm

2. opció

Munkadarab Ø: 158 – 500 mm

3. opció

Max. függőleges terhelés: 160 kg

Leírás:**1. opció:** Munkadarab átmérő 40 – 300 mm.**2. opció:** Munkadarab átmérő 158 – 500 mm.**3. opció:** Max. függőleges terhelés: 160 kg.**Felhasználás:**

A teheremelő pólusfelületére történő felszereléshez. Ennek köszönhetően különböző átmérőjű munkadarabok emelhetőek meg. Optimalizált hozzáférés az egyedi emelési helyzetekben.

Alkalmazható:

382020 sz. 300 és 600 méretű LM1 mágneses teheremelő.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal és ütközőcsappal terhek függőleges szállításához.

Figyelem:**A teheremelő mágnesek bekapcsolása csak mágneses felületeken!**

A maximális teherbírás az opciók szerint változik.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Pólussaru

Tartozék

Mágneses teheremelő LM1 Max. terhelés (sík) 300 kg

382020 300