


ESD alapú szerelőkészlet, Szerszámok száma: 15



Rendelési adatok

Rendelés száma	973235 15
GTIN	2050002041943
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973235 méret: 1 db
PB SWISS TOOLS ESD lapos csavarhúzó 660050 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
PB SWISS TOOLS ESD csavarhúzó Pozidrivhoz 667687 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726210 sz. 125 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej 726250 sz. 125 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai hegyesfogó 727170 sz. 140 méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, hegyes, 727510 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, hajlított, 727600 sz. AMB méret: 1 db
GARANT easyPick ESD kisalkatrész tartó 972312 sz. 3×3/1 méret: 3 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	15
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szélesség	300 mm

Szélesség G-ben	12
Kivitel	szerszámkészlettel
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	12×20
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét, üres, szerszámkészletekhezESD Hozzávaló keményhab készlet 973235	973200 973235
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125
Csavarhúzó Pozidriv-hoz, 2K-SwissGrip nyéllelESD Kereszthorony méret 1	667687 1
Csipesz, hegyes, 115 mm, 3c alak Alapanyag AMB	727510 AMB
Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej Teljes hossz 125 mm	726250 125
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllelESD Pengeszélesség b 5,5 mm	660050 5,5
Csipesz keskeny hegyel hajlított, 150 mm, alak 22b Alapanyag AMB	727600 AMB
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllelESD Pengeszélesség b 3,5 mm	660050 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllelESD Pengeszélesség b 4 mm	660050 4
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllelESD Pengeszélesség b 2,5 mm	660050 2,5
ESD kisalkatrész tartó Magasság mm / típus 26/1	972310 26/1
Elektronikai hegyesfogó Teljes hossz 140 mm	727170 140
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllelESD Pengeszélesség b 6,5 mm	660050 6,5

Csavarhúzó Pozidriv-hoz, 2K-SwissGrip nyéllelESD
Kereszthorony méret 2

667687 2