

**ESD készlet finom szereléshez, Szerszámok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	973225 9
GTIN	2050002041974
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

**Tartalom:**

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973225 méret: 1 db  
WERA ESD elektronikai lapos csavarhúzó, 669900 sz. 1,8; 2,5 méret: 1–1 db  
WERA ESD Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 669905 sz. 00; 0; 1 méret: 1–1 db  
KNIPEX ESD elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes 726437 sz. 115 méret: 1 db  
KNIPEX ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726660 sz. 125 méret: 1 db  
KNIPEX ESD elektronikai hegyesfogó 727196 sz. 115 méret: 1 db  
HOLEX ESD csipesz, hegyes, 727520 sz. AMB méret: 1 db

**Műszaki leírás**

Szélesség	250 mm
Szerszámok száma	9
Mélység	300 mm
Mélység G-ben	12

Szélesség G-ben	10
Kivitel	szerszámkészlettel
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×12
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Keményhab betét, üres, szerszámkészletekhezESD Hozzávaló keményhab készlet 973225	973200 973225
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag AMB	727520 AMB
Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, hegyes fej Teljes hossz 115 mm	726437 115
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 0	669905 0
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 1	669905 1
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 1,8 mm	669900 1,8
Elektronikai hegyesfogó Teljes hossz 115 mm	727196 115
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 2,5 mm	669900 2,5
Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllel Teljes hossz 125 mm	726660 125
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 00	669905 00