

ESD SMD beillesztő készlet, Szerszámok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	973230 9
GTIN	2050002041950
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973230 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726210 sz. 125 méret: 1 db
KNIPEX ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726660 sz. 125 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai hegyesfogó 727170 sz. 140 méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, hegyes, 727520 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, tompa, 727580 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, keskeny hegygel, 727600 sz. AMB méret: 1 db
Precíziós markolat penge nélkül 845320 sz.: 1 db
Szike penge készlet, 12 darabos 845330 sz. 18 méret: 1 db
Védősapka precíziós markolathoz 845335 sz.: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	300 mm
Szerszámok száma	9

Szélesség G-ben	10
Mélység G-ben	12
Szélesség	250 mm
Kivitel	szerszámkészlettel
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×12
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét, üres, szerszámkészletekhezESD Hozzávaló keményhab készlet 973230	973200 973230
Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllal Teljes hossz 125 mm	726660 125
Védősapka a 845320 / 5325 sz. markolathoz	845335
Precíziós markolat (penge nélkül), rozsdamentes acélból	845320
Elektronikai hegyesfogó Teljes hossz 140 mm	727170 140
Csipesz, lépcsőzetes, lekerekített hegy, 2,5 mm széles, 120 mm, 2a alak Alapanyag AMB	727580 AMB
Szike penge készlet12 darabos Típus 18	845330 18
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag AMB	727520 AMB
Csipesz keskeny hegyvel hajlított, 150 mm, alak 22b Alapanyag AMB	727600 AMB
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125