

HOLEX**Turbómaró készlet 8 darabos, INOX fogazás – durva, HM, Turbómarók száma: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 547115 8 |
| GTIN | 4062406255060 |
| Árucikk kategória | 52D |

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Auszténites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Tartalom:

1–1 db 547250 sz. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020 méret.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------|
| Fogazás finomsági foka | durva |
| Fogazás rövid jelölése | INOX |
| Szerszámanyag | HM |
| Szár Ø | 6 mm |

| | |
|------------------|-----------|
| Turbómarók száma | 8 |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus D1009 | 547250 D1009 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus A0616 | 547250 A0616 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus G0820 | 547250 G0820 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus F1225 | 547250 F1225 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus A1225 | 547250 A1225 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus L1020 | 547250 L1020 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus C1225 | 547250 C1225 |
| TurbómaróINOX fogazás – durva Típus A1020 | 547250 A1020 |