


HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Rádiusz: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251398 2
GTIN	4062406258290
Árucikk kategória	29W

Leírás**Alkalmazható:**

PSSN készjár. Pl. a 251112 és 251113 sz. esztergákések.

Figyelem:

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SNMX 1204
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 120 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 4 mm
Cserék / élek száma	8
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Bevonat	bevonat nélkül
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Minőség	HUT25
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Terméknév attribútum	HUT25
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz