

HOLEX**LED-es zseblámpa, fekete elemekkel, Típus: 94****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081533 94
GTIN	4062406256500
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

- **Kicsi és kézre álló, mégis nagy fényerejű.**
- **Praktikus kulcskarikával.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fényáram	35 lm
ATEX zóna	Nincs
Elem típusa	Micro, AAA

Világítási idő	7 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	94 mm
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3