

BENNING**Fázis- és fázissorrend vizsgáló Tritest Easy, Típus: TRITEST****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Csatlakozó aljzatok, elosztó dobozok, kapcsolók és lámpák gyors és egyszerű fázisellenőrzéséhez. Lokalizálja a kábelszakadásokat szigetelt vezetékben.

Funkció:

IP53: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

További fázissorrend ellenőrzés.

Fázisellenőrzés, szigetelt vezeték kábeltörésének ellenőrzése.

Szabvány:

DIN EN 61010-1.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
AC feszültségtartomány	200 - 1000 V
IP védettségi osztály	IP 53
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Ház anyaga	ABS műanyag
Termék fajtája	Fázis- és fázissorrend vizsgáló

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3