

BENNING**Lakatfogó multiméter, Típus: CM1-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus és ergonomikus műanyag ház gumírozott markolatrésszel és mérőcsúcs tartóval, valamint nyitott lakatfogóval, megvilágított LCD kijelzővel, LED fokozat kijelzővel és a mérési hely megvilágításával. **A feszültség kijelzés lemerült elemek esetén 50 V-tól működőképes.**

Egykezes használat csatlakozó aljzatnál végzett feszültségméréshez (19 mm). Önvizsgáló eszköz (önteszt).

Felhasználás:

Váltakozó áram, feszültség, ellenállás méréséhez, valamint szakadás, fázis, fázissorrend, polaritás vizsgálathoz. Alkalmos elektrotechnikához, ipari használatra, karbantartáshoz, javításhoz (hibakeresés), fotovoltaiikus berendezések/szélerőművekhez és hibrid járművekhez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Övtartóval, mérővezeték készlettel, gumírozott érintkező csúcs védelemmel, sapkák (CAT III/IV), mérőcsúcs növelő (Ø 4 mm), 2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Maximális fogónyílás	16 mm
----------------------	-------

A tartalmazott elemek száma	2
Egyenfeszültség DC	6,0 V – 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LCD
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Mérési eljárás	TRUE RMS
Váltóáram AC	0,1 A – 200 A
Kijelzési határérték	9999
Alappontosság	1,5 %
Váltakozó feszültség AC	6,0 V – 1000 V
Memória funkció	HOLD
Mérési hely megvilágítása	LED
Fázissorrend ellenőrzése	LED
Fázisellenőrzés	LED
Polaritás ellenőrzés	LED
Ellenállás	1 Ω – 50 k Ω
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN EN 61010-1
Ház anyaga	Műanyag
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

Szolgáltatások

KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D
DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------