

HOLEX**Rátűzhető racsni, 3/4 col, Négyszög: 3/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	646305 3/4
GTIN	4062406258337
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Nagyon stabil konstrukció, átkapcsolható jobbos és balos hajtásra.

Felhasználás:

Racsnis rátétként a 645500 és 645605 sz. hajtószárhoz, de 3/4 colos négyszöghajtású nyomatékkulcsokhoz is használható racsniként.

Műszaki leírás

Teljes hossz	96 mm
Fogak száma	72
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Termék fajtája	Racsni