




Dekopírfűrészlap készlet, Megnevezés: T144DHM



Rendelési adatok

Rendelés száma	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok **fához**. Egybütökös szárú befogó. **Keményfém betétes fogak**, maximális élettartam és gyors vágás. Az acélon kívül minden anyaghoz alkalmas.

Anyaghoz optimalizálva: Fa

Lapvastagság (fa bevonatú): 5-50 mm

Vágástípus: Egyenes vágás, gyors (durva)

Vágástípus: Szögpontos vágás

Fűrészlap anyaga: HM

Fogosztás: 3,5–5,0 16 mm

Lap hossza: 100 mm

Lapok száma: 3

Műszaki leírás

Anyaghoz optimalizálva	Fa
Felhasználás	_T144DHM
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Vágástípus	Szögpontos vágás
Fűrészlap anyaga	HM
Lap hossza	100 mm
Lapvastagság (fa bevonatú)	5-50 mm
Lapok száma	3
Fogosztás	3,5–5,0 16 mm

Megnevezés	T144DHM
Termék fajtája	Dekopírfűrészlap