

KERN**Darumérleg, HCD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 60kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479434 60
GTIN	4045761214163
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Nagyon mobil a könnyű, stabil felépítésnek köszönhetően. Az akkumulátor üzemideje kb. 20 óra.

Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. Mérleg 4 db 081561 sz. LR6 elemmel.

Műszaki leírás

Maximális mérlegelési tartomány	60 kg
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
Leolvasás	20 g
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Ház mélysége	79 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.

Ház szélessége	194 mm
Ház magassága	97 mm
Teljes hossz	276 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Nettó tömeg	1,1 kg
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
Háttérvilágítású kijelző	igen
Értékrögzítő gomb	igen
Akkumulátor üzemidő	20 óra
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------