

**KERN****Darumérleg, HCD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 150kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479434 150
GTIN	4045761214149
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Nagyon mobil a könnyű, stabil felépítésnek köszönhetően. Az akkumulátor üzemideje kb. 20 óra.

### Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. Mérleg 4 db 081561 sz. LR6 elemmel.

## Műszaki leírás

Ház mélysége	79 mm
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Nettó tömeg	1,1 kg

Teljes hossz	276 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Ház magassága	97 mm
Leolvasás	50 g
Ház szélessége	194 mm
Maximális mérlegelési tartomány	150 kg
Energiaellátás	Elemes
Háttérvilágítású kijelző	igen
Értékrögzítő gomb	igen
Akkumulátor üzemidő	20 óra
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------