



## Hajlított hatszögkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Porszórt bevonattal, Hatszög: 2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	627382 2
GTIN	7610733283057
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Csupán 90°-os szöggel.

#### Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

**90° a bevezetéshez:** A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

**100° a munkavégzéshez:** A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

#### Alapanyag:

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

### Műszaki leírás

Hatszög	2 mm
Szárhossz	92x7 mm
Felület	Porszórt bevonattal
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	Hatszögkulcs
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Rövid szár	igen

Hosszú kivitel	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó