



Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Krómozott, Hatszög: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627381 2
GTIN	7610733283736
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Csupán 90°-os szöggel.

Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

90° a bevezetéshez: A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

100° a munkavégzéshez: A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

Alapanyag:

Nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Hatszög	2 mm
Felület	Krómozott
Szárhossz	92×7 mm
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	Hatszögmű kulcs
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Rövid szár	igen
Hosszú kivitel	igen

Termék fajtája

Csavarhúzó