



## Hajlított hatszögkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Krómozott, Hatszög: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	627381 8
GTIN	7610733282937
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

#### Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

**90° a bevezetéshez:** A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

**100° a munkavégzéshez:** A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

#### Alapanyag:

Nikkelezett és krómozott felület.

### Műszaki leírás

Felület	Krómozott
Szárhossz	208×24 mm
Hatszög	8 mm
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	Hatszögkulcs
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Rövid szár	igen
Hosszú kivitel	igen

Termék fajtája

Csavarhúzó