



Hajlított hatszögkulcs készlet 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Krómozott, Csavarhúzó szám: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627386 9
GTIN	7610733282845
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

90° a bevezetéshez: A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

100° a munkavégzéshez: A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

Alapanyag:

Nikkelezett és krómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 627381 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csomagolás	Műanyag tartó
Csavarhúzó száma	9
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	Hatszögkulcs
Felület	Krómozott

Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Rövid szár	igen
Hosszú kivitel	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 4 mm	627381 4
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 3 mm	627381 3
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 2,5 mm	627381 2,5
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 5 mm	627381 5
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 2 mm	627381 2
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 10 mm	627381 10
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 8 mm	627381 8
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 6 mm	627381 6
Hajlított hatszögmkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralKromozott Hatszög 1,5 mm	627381 1,5