



Hajlított hatszögkulcs készlet 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Porszórt bevonattal, Csavarhúzók száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627387 9
GTIN	7610733283132
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

90° a bevezetéshez: A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

100° a munkavégzéshez: A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

Alapanyag:

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Tartalom:

1-1 db 627382 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	9
Csomagolás	Műanyag tartó
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	Hatszögkulcs
Felület	Porszórt bevonattal

Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Rövid szár	igen
Hosszú kivitel	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 6 mm	627382 6
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 4 mm	627382 4
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 8 mm	627382 8
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 5 mm	627382 5
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 2,5 mm	627382 2,5
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 2 mm	627382 2
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 3 mm	627382 3
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 1,5 mm	627382 1,5
Hajlított hatszögmű kulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárralPorszört bevonattal Hatszög 10 mm	627382 10