



Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ütőfejjel, Kereszthorony méret: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	668320 1
GTIN	7610733286430
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge ütőfejjel PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Csavar Ø-höz: 2,1 – 3 mm

Pengehossz: 80 mm

Teljes hossz: 180 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 8 mm

Műszaki leírás

Csavar Ø-höz	2,1 – 3 mm
Teljes hossz	180 mm
Pengehossz	80 mm
Működtető hatszög	igen
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	8 mm
Kereszthorony méret	1
Sorozat	SwissGrip
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej	igen

Termék fajtája

Csavarhúzó