

FLUKE.

**Zsebméretű hőkamera, Típus: PTI120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Árucikk kategória	47H

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, nagy teljesítményű hőkamera infravörös sugárzás megjelenítéséhez. **Kicsi, zsebméretű kompakt felépítéssel.**

- **Kép a képben mód: Egyszerű hibakeresés a látható kép és a hőkamerás kép egyidejű megjelenítésével.**
- **LC érintőképernyő 8,9 cm (3,5 col) a könnyű kezelés és hibakeresés érdekében.**
- **Fluke Connect: Mérések és képek egyszerű mentése WLAN-on keresztül.**

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Megelőző karbantartáshoz, mechanikus és elektromos berendezések vagy termelési folyamatok felügyeletéhez. Különösen alkalmas karbantartáshoz, építőipari felhasználáshoz, fűtés és vízvezeték szerelési, házkezelési és épületgépészeti területen.

**Tartalom:**

Lítium-ion akku, USB kábel, csuklópánt és táska.

**Műszaki leírás**

Pontosság	$\pm 2\text{ °C}$ vagy 2%
Termikus érzékenység	0,06 K
Detektor mérete	120 × 90 px

Látómező	50 × 38 fok
Interfész	Fluke Connect
Interfész	Digimatic interfész
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Minimális fókuszlási távolság	0,228 m
Hőmérséklettartomány	-20 - 400 °C
Szegecselés ismétlési frekvencia	9 Hz
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 54
Kijelző mérete	3,5 coll
Termék fajtája	Hőkamera

## Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
---	----------