

**DNMG 150612, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150612 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MR
Fogásmélység a_p : 2 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	MR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Minőség	HBT130
Fogásmélység a_p	2 - 6 mm
Cserék / élek száma	4

Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz