

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920301 2000
GTIN	4062406261658
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkasztal oldallemez **nélkül**, sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
ComfortClose	nem
Emelési sebesség	38 mm/s
Mélység	750 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	2000 mm

Max. teherbírás	200 kg
Súly	115 kg
Szélesség	2000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	200 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal