

Irodai forgószék hálós háttámlával, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ülőlap puha, kényelmes párnázással, oldat levartt alsó résszel. Huzat 100% poliészter. Szinkron technika automatikus súlyszabályozással, első és hátsó ülés helyzetben rögzíthető. Ülismélység, ülés dőlés és ülés magasság állítással. Állítható magasságú kartámaszokkal (2D). Univerzális kerekekkel puha és kemény padlóhoz, Ø 650 mm fekete műanyag lábkereszt. Irodai forgószék fényáteresztő, szellőző hálós háttámlával, állítható magasságú gerincoszlop megtámasztással.

Szabvány:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 420 - 550 mm

Ülőlap szélesség: 470 mm

Ülőlap mélység: 470 mm

Háttámla magassága: 560 mm

Szék mélység állítási tartomány: 60 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Teherbírás	120 kg
Szinkron mechanika	igen
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap mélység	470 mm
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla magassága	560 mm
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Lábkereszt Ø	650 mm
Magasságállítási tartomány	420 - 550 mm
Termék fajtája	Irodai forgószék