

Irodai forgószék szövet háttámlával, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ülőlap puha, kényelmes párnázással, oldat levartt alsó résszel. Huzat 100% poliészter. Szinkron technika automatikus súlyszabályozással, első és hátsó ülés helyzetben rögzíthető. Ülismélység, ülés dőlés és ülés magasság állítással. Állítható magasságú kartámaszokkal (2D). Univerzális kerekkel puha és kemény padlóhoz, Ø 650 mm fekete műanyag lábkereszt. Irodai forgószék puha és szellőző szövet háttámlával, állítható magasságú, formázott gerincoszlop megtámasztással. A hátrész hátul részleges műanyag burkolattal.

Szabvány:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 420 - 550 mm

Ülőlap szélesség: 470 mm

Ülőlap mélység: 470 mm

Háttámla magassága: 560 mm

Szék mélység állítási tartomány: 60 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Teherbírás	120 kg
Szinkron mechanika	igen
Szék anyagának színe	fekete
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Háttámla magassága	560 mm
Ülőlap szélesség	470 mm
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Ülőlap mélység	470 mm
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Lábkereszt Ø	650 mm
Magasságállítási tartomány	420 - 550 mm
Termék fajtája	Irodai forgószék