



## Akkutöltő szekrény BATTERY CHARGE, Modell: CHA



### Rendelési adatok

Rendelés száma

981114 CHA

GTIN

Árucikk kategória

96G

### Leírás

#### Kivitel:

Acéllemez szekrényház olajos csillapítású ajtócsukó általi állandó automatikus zárással, 3 ajtózsanérral.

- **Zárható profilhenger (zárberendezéshez alkalmas) és zárt állapot visszajelzés (piros/zöld). A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **Integrált szállító lábazat üzemben belüli szállításhoz.**
- **Integrált állítható lábak padló egyenletlenségeinek kiegyenlítéséhez.**
- **90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90 típus / EN 14470-1 szerint típusvizsgált) és 90 perces tűzálló képesség belülről kifelé ható tűz esetén.**
- **Biztonsági csatlakozó az áramhálózatról való egyszerű leválasztáshoz.**

Akkutöltő szekrény lítium-ion akkumulátorok biztonságos töltéséhez és tárolásához. A szekrény két ajtajának egyidejű kinyitása

csak egy kézzel. Szellőztető adapter a hő felhalmozódásának elkerüléséhez az akkumulátor töltése közben. Nyomáscsökkentő nyílás

a fejrészben. Telepített 3 fokozatú jelző és tűzelfojtó rendszer füstjelzővel, hőmérséklet érzékelővel, optikai és akusztikus riasztással

és tűzelfojtó egységgel; tűz esetén automatikusan működésbe lép; csatlakozóval

áramhálózathoz történő csatlakoztatáshoz. Üzemkészre szerelt konnektor elosztó fém házzal és 8 védőérintkezős csatlakozó aljzattal a szekrény belterében teljesen minden rakodási szinten.

**Szabvány:**

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

**Tartalom:**

Szekrény 5 perforált lemez polclappal, konnektor elosztóval, 1 acéllemez alsó gyűjtőtálcával, porszórt bevonattal.

**Szín:**

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5010 enciánkék **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni az akku tároló és töltő szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni kell a működőképességét. Földszinti elhelyezés javasolt a biztonsági szekrények könnyű evakuálása érdekében.

**Műszaki leírás**

Mélység	615 mm
Hasznos szélesség	1050 mm
Magasság	2224 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Szélesség	1193 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Hasznos magasság	1647 mm
Súly	512 kg
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	1120 mm
Maximális terhelés	600 kg
Polclapok száma	5
Hasznos mélység	522 mm
Alsó csepegtető tálca térfogata	33 l
Névleges feszültség	400 V
Magasságállítás osztása	32 mm
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény

