



Akku tároló szekrény BATTERY STORE, Modell: STO



Rendelési adatok

Rendelés száma	981115 STO
GTIN	4054923234406
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szekrényház olajos csillapítású ajtócsukó általi állandó automatikus zárással, 3 ajtózsanérral.

- **Zárható profilhenger (zárberendezéshez alkalmas) és zárt állapot visszajelzés (piros/zöld). A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **Integrált szállító lábazat üzemen belüli szállításhoz.**
- **Integrált állítható lábak padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.**
- **90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90 típus / EN 14470-1 szerint típusvizsgált) és 90 perces tűzálló képesség belülről kifelé ható tűz esetén.**
- **Biztonsági csatlakozó az áramhálózatról való egyszerű leválasztáshoz.**

Akkutároló szekrény lítium-ion akkumulátorok biztonságos passzív tárolásához. Csatlakozóval áramhálózathoz történő csatlakoztatáshoz.

Szabvány:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Tartalom:

Szekrény 3 perforált lemez polclappal, 1 acéllemez alsó gyűjtőtálcával, porszórt bevonattal.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5010 enciánkék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni az akku tároló és töltő szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni kell a működőképességét. Földszinti elhelyezést javasolt a biztonsági szekrények könnyű evakuálása érdekében.

Műszaki leírás

Magasság	1953 mm
Súly	472 kg
Maximális terhelés	600 kg
Mélység	615 mm
Hasznos mélység	522 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	1120 mm
Szélesség	1193 mm
Hasznos magasság	1647 mm
Alsó csepegtető tálca térfogata	2,6 l
Polclapok száma	3
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Hasznos szélesség	1050 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény