



„Zyklop Mini 3” irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632298 1/4
GTIN	4013288211699
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz. A recézett tárcsa gyors csavarozást tesz lehetővé szűk helyzetekben, ha nincs elég hely a racsnizáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 60

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8008 A Zyklop Mini 3
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	87 mm
Fogak száma	60
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Racsni