

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon 3 fiók, középső rész nyitott, jobb oldalon ajtó és 1 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921144 2000
GTIN	4062406352424
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 125, 150, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125

Ajtómagasság (jobbra) mm: 375

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap hossza	2000 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Súly	172 kg
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003