

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 3 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920814 1500
GTIN	4062406262136
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125, 200, 300

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Súly	129 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Magasság	950 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927800 300
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4	950320 125/4
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5