

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 3 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20x20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920817 1500
GTIN	4062406262143
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125, 200, 300

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	950 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	129 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927800 300
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4	950320 125/4
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5