

**Szövet ragasztószalag UV-álló, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 48X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A tesa® **4665** 52 héten keresztül **UV álló** és ezen kívül **időjárásnak ellenáll**. Ezáltal ez ideális kültéri szövet ragasztószalag.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Szövet finomsága	30 mesh anyag
Festék	Átlátszó
Ragasztóerő acélon	0,9 N/mm
Hordozóanyag	Szövet
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Szakítószilárdság	4,3 N/mm

Tágulási képesség	27 %
Szélesség	48 mm
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Vastagság	0,215 mm
Hőálló max.	95 °C
Gyártó jelölése	4665
Béléssel	nem
Hossz	25 m
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag