



Szövet ragasztószalag 4 darabos készlet, rózsaszín, Szélesség×hossz (mm×m): 38X25



Rendelési adatok

Rendelés száma	083613 38X25
GTIN	4042448168399
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **tesa® 4671** cellulózgyapot tartószövettel rendelkezik, **nem fényvisszaverő, fluoreszkáló** és szinte **mindenféle felhasználáshoz** alkalmas. **Kézzel könnyen betéphető, maradványok nélkül eltávolítható, érdes felületekre is** ragad és **feliratozható**.

A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén! A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Béléssel	nem
Festék	rózsaszín
Szövet finomsága	120 mesh anyag
Hőálló max.	140 °C
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Ragasztóerő acélon	0,35 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Szélesség	38 mm
Tágulási képesség	9 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Gyártó jelölése	4671
Vastagság	0,28 mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Szakítószilárdság	7 N/mm
Hossz	25 m
Hordozóanyag	Szövet
Terméknév attribútum	rózsaszín
Termék fajtája	Ragasztószalag