

**Csomagoló ragasztószalag, barna, Szélesség×hossz (mm×m): 50X66****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083679 50X66
GTIN	4042448164988
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **tesapack® Eco & Strong** egy **környezetbarát** PP csomagolószalag 100%-ban újrahasznosított anyagból.

Műszaki leírás

Ragasztó massa	akrilát
Szélesség	50 mm
Vastagság	0,056 mm
Béléssel	nem
Ragasztószalagok száma	1
Festék	barna
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hőálló max.	120 °C
Hordozóanyag	PP fólia

Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tágulási képesség	80 %
Gyártó jelölése	58155
Hossz	66 m
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Szakítószilárdság	400 N/mm
Ragasztóerő acélon	25 N/mm
Terméknév attribútum	barna
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő

083676