

**LED Pocket akkus munkalámpa, Típus: 118****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081576 118
GTIN	4062406262037
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy fényerejű LED Pocket akkus munkalámpa praktikus zsebméretben. Fokozatmentesen fényerő szabályozható fő fény és plusz spotlámpa funkció. Rögzítés erős mágnessel vagy kihajtható akasztóval.

**Funkció:**

IP30: Védett  $\varnothing > 2,5$  mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Tartalom:**

USB töltőkábel.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	50 - 500 lm
Súly	114 g
ATEX zóna	Nincs

Akkumulátor kapacitás	3,7 Ah
IP védettségi osztály	IP 30
Világítási idő	1 - 10 óra
Akkumulátor-feszültség	1,5 V
Teljes szélesség	47 mm
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	108 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Égő	LED modul
Termék fajtája	Munkalámpa